

选项说明

- 蒸发器、冷凝器的水室接口可分别反向

标准机组水室接口在机组右侧（以控制柜为正面），此选项提供左侧水室接口

- 低温机组

低温乙二醇或盐溶液蒸发器出口温度范围：-6℃~+4℃

- 换热管采用铜镍管或钛管，满足特殊水质应用。

- 静音机箱

第一代静音箱可使机组噪声平均降低超过 10dB(A)，安装拆卸灵便，对机组维护管理无影响，外观美观(见本书 P1 图)

第一代静音箱

对应机组型号	尺寸(长×宽×高)mm	重量(kg)
30HXY050A~065A	2505 × 1150 × 2100	480
30HXY080A~110A	3105 × 1150 × 2100	500
30HXC130A	3575 × 1192 × 2143	600
30HXC165AH~200AH	4600 × 1200 × 2200	800
30HXC250AH~300AH	4900 × 1300 × 2300	850
30HXC350AH~400AH	5800 × 1300 × 2300	1000

注：用户订货时须在合同中注明选用何种选项

现场接线图

