

螺杆式冷水机组

# YR系列



# 机组特点

## 高效可靠，安全耐用

约克水冷螺杆式冷水机组YR系列是百年冷水机组设计应用经验的结晶之一，其高效可靠，安全耐用的品质已经得到海内外客户的肯定与信任，主要特点如下：

### 世界著名品牌的工业用双螺杆压缩机


约克Frick是世界工业用螺杆压缩机组的著名品牌，其丰富的设计经验与先进的制造设备使得工业压缩机产品的魅力经久不衰。其高效率、长寿命的特性已经得到了广泛的实践证明。

### 无级调节 降低能耗

约克水冷螺杆式压缩机采用滑阀式卸载装置，能在100% - 20%负荷范围内无级调节，与实际负荷完全匹配，有效提高部分负荷效率，令运行费用大大降低。

### 综合的专业化服务， 专为您的业务需求量身定制

我们关注您的业务需求，了解每个行业有其独特的要求。我们全方位的维护服务能满足您在经济和技术方面的所有需求，包括日常设备检查和预测性维护常规工作以及系统性能检测和每年的停工检修等。



### 高效热交换器，表现卓越

热交换器采用了最新的高效换热铜管，使传热效率最佳，结构紧凑。水侧和制冷剂侧强化传热，减少机组能耗和管道结垢。

### 高效油分离器，性能特佳

使用高效的油分离器，把润滑油的携带程度限制在500ppm以下。润滑油对于螺杆式压缩机的润滑、转子的密封和冷却都是极其重要的。然而润滑油在蒸发器里却可能导致传热效果和系统性能的降低。因此高效的油分离器可以让润滑油只在润滑油回路里循环，从而使传热效率更佳。

### 优越的部分负荷性能，显著降低运行成本

由于大部分运行时间处在非设计工况，在选择冷水机组时应注意：它不但要满足满负荷的设计要求，并且在较低负荷时，以及冷却塔水温较低时也能有效地运行。相同满负荷能效比的冷水机组，在部分负荷下的运行费用有时会相差10%以上。

部分负荷的性能指标可以通过电脑方便、准确地计算出来。由于它对用户的运行预算十分重要。该性能指标目前已经按ARI要求标准化，既部分负荷综合值(IPLV)和部分负荷非标值(NPLV)。约克所有选型文件都会提供NPLV值供客户校核。

### 环保冷媒

R134a冷媒是绿色环保冷媒，对全球臭氧层无破坏作用，符合《蒙特利尔议定书》的要求。同时，R134a也是世界最安全的冷媒之一。

	ODP	毒性
HFC 134a	0	A

ODP：臭氧消耗潜能值

A：毒性最低


### 出厂检测,安装简便

每台冷水机组在出厂前都进行100%的运转测试，保障了机组的可靠性并确保制冷量、输入功率等相关性能参数符合相关标准、样本与合同要求。机组在出厂前充注制冷剂与润滑油，方便了机组的安装，节省了用户的安装与调试费用。

**COP 6.5**

- **高性能，表现卓越**
- **高效率，节能显著**
- **高质量，安全可靠**

### 机组命名 —— YRTATAT0550CS



# 彩色图象显示控制中心

## SmartView 彩色图象显示控制中心

SmartView 彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器的控制系统，由工厂负责安装、敷线和测试。控制中心有彩色7"液晶显示屏(分辨率800×480)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图，使信息更清晰明了，使机组操作更便捷。显示可选择中、英文两种语言。

液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况，并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外，操作人员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示一状态条，它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。

在开机和惯性停机阶段，系统状态将包括一个定时器，指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置，以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择；用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。

为操作者提供了安全访问密码，以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分四级，每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定值和手动控制不会给出，这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的有冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。

控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5KVA变压器来断路，以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线，如：遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁，以指示冷水机组的状态。这些触点包括：遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力，其输出是对应于压力输入的一直流电压；热敏电阻测出系统的温度，其输出是对应于所测温度的一直流电压。

可以用触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃)，可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。江森自控Metasys系统(BAS)通过供选的通用协议接口卡E-Link接收串行数据，该卡装在控制中心内部。

智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行，当水温过低时机组不会出现干扰跳闸。复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温，以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口，给出了容许范围，禁止在设计极限之外对冷水机组编程。

蓄冰系统的概念是利用低峰时间的低价电力制冰，为空调高峰时所用。蓄冰最有效的方法是让机组在最大负荷状态下运行最短的时间。YR型标准冷水机组具有最大的灵活性，设定了两个不同的低水温再启动限制值，可以方便地在标准和蓄冰两种模式下切换，避免了不必要的周期性停机。蓄冰模式运行时，机组将一直保持100%负荷运行，直到设定的停机温度。标准模式运行时，除了满足常规空调运行要求外，也可应用于冷冻水温度要求控制在-6.7~0℃的工业应用场合。



## 显示信息

控制中心对运行的系统进行连续监控，显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态行无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息，描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明，显示警告、正常停机、紧急停机、禁止启动和其它信息。为了迅速确认问题的类型，用不同的颜色来显示信息：绿色 — 正常运行、黄色 — 警告、红色 — 紧急停机。

### 状态信息

- 系统准备启动
- 正常停机 — 自动重启
- 紧急停机 — 手动重启
- 开机程序被启动
- 系统正在运行(有倒计时表)
- 禁止启动
- 滑阀在关机前关闭
- 系统锁定延时

### 禁止信息

- 滑阀位置 > 30%
- 电机电流 > 15%FLA

### 运行信息

- 控制冷冻水出水
- 电机 — 降温需求限制
- 电机 — 高电流限定

### 警告信息

- 实时时钟故障
- 设定值被覆盖
- 冷凝器 — 高压极限
- 蒸发器 — 低压极限
- 可能结冰
- 可能结冰 — 冷凝器水流开关断开
- 排气过热度低限
- 测得排气过热度过低
- 最大负载 — 负荷限定
- 最小负载 — 负荷限定
- 油 — 过滤器太脏
- 油 — 温度过高

### 常规停机信息

- 远程停机
- 就地停机
- 将压缩机开关置于运行位置

### 正常停机信息


- 多机组启停 — 触点断开
- 系统启停 — 触点断开
- 控制中心 — 断电
- 冷冻水出水 — 温度过低
- 冷冻水出水 — 水流开关断开
- 冷凝器 — 水流开关断开
- 电机控制器 — 触点断开
- 电机控制器 — 电流损耗
- 断电
- 控制中心 — 时间表

## 主界面



当冷水机组接通电源后，将出现该界面，它显示冷水机组的外观图形和运行工况参数。当冷水机组运行时，靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况。该界面还给出了需要监控的主要参数，它们是：

- 显示
- 冷冻水出水温度
- 冷冻水回水温度
- 冷却水进水温度
- 冷却水出水温度
- 电机运行状态(LED)
- 运行电流占满负荷电流百分比(%)
- 运行小时数



# 机械特性

## 综述

约克YR螺杆式冷水机组完全由工厂组装，包括蒸发器、冷凝器、压缩机、电机、润滑系统、彩色图象控制中心和整装机组内所有的接管及敷线，并为每台机组提供制冷剂 and 润滑油的首次充注。

## 驱动装置

选用高效工业用半封闭双螺杆式压缩机，高精度加工，独特结构，高效可靠。

压缩机采用铸铁壳体，锻钢转子，转子间隙很小，但不接触，而支撑面确保转子在各种压力比时，保持精确定位，减少磨损，防止渗漏，延长寿命。

压缩机采用全抗磨轴承设计，减少能耗，提高可靠性。滚柱轴承受径向载荷四角，滚珠轴承受轴向载荷。压缩机内部有一个贮油罐，可保证随时向轴承提供润滑油。止回阀与压缩机框架相结合，可防止转子在停机时逆转。

两极连续运行鼠笼式电机使用吸气冷却（半封闭设计）。设计工况下的电机满负荷电流不会超过机组的铭牌电流（FLA）。电机和特定型号的启动器配套使用。

## 热交换器

**壳体** — 蒸发器和冷凝器的壳体由碳钢板卷焊而成。碳钢管板经钻孔、扩孔接管，焊到壳体端头上。制冷剂侧的工作压力为1.62MPa，符合国际或中国规范要求。

热交换器采用最先进的高效换热铜管束，内、外壁经强化传热以得到最优的性能。蒸发器和冷凝器的管束采用了“skip-fin”的设计，支撑处铜管的内外表面光滑。在支撑部位铜管壁厚加大（壁厚可达原来的两倍），并且未经硬化处理，从而延长了热交换器的寿命。每根传热管在管板中胀管，以免泄漏；每根管子可以单独更换。

**蒸发器** — 是壳管型满液式热交换器。分配盘能使制冷剂沿整个壳体长度方向均匀分布，换热效率最佳。液位视镜位于壳体侧面，便于确定制冷剂充注量。设有制冷剂充注阀。

**冷凝器** — 壳管式，有排气挡板，防止气体直接高速冲击管束。也可合理分配制冷剂气体的流量，使换热效率最高。过冷器位于冷凝器底部，有效地使液体过冷，改善循环效率。

**紧凑水室** — 可拆卸式紧凑水室用钢管制成，设计工作压力1.0MPa。水室内按所需流程焊接钢隔板。工厂提供的标准水管连接采用HG20615法兰连接。每个蒸发器和冷凝器的水室上配有20mm的排水和放空管。

## 容量控制

双螺杆压缩机采用滑阀进行容量控制，能在100%~20%负荷内进行无级调节。系统压差驱动的滑阀，由控制中心的外部电磁阀控制。

## 远程星三角启动柜

机组可根据客户需要，选择远程落地式星三角启动柜。启动柜独立于机组之外，客户可根据自身条件自由设置安放位置。

## 润滑系统

随时都可以向压缩机提供足量的润滑油。机组运行时，利用系统正压差输送润滑油。沉浸式油加热（温度驱动）在停机时可有效地将制冷剂从油中分离。外装的油过滤器与手动隔离截止阀可进行方便的检修，油过滤芯子可以更换。自动回油系统将留在蒸发器中的润滑油收回，使之流回压缩机。油分离器为立式结构，无运动部件。进入油分离器后，使汽、油分离后制冷剂气体进入热交换器。可用液体制冷剂喷射来维持满意的油温，并允许机组运行在满负荷工况之上。

## 制冷剂系统

由彩色图象显示控制中心控制的调节流量孔板，为了适应不断变化的压力工况，将控制进入蒸发器的制冷剂流量。

冷凝器壳管在检修时可储存整个系统的制冷剂。检修阀可方便地将制冷剂从系统中排出。

机组装有吸入滤网，可在维护和检修时防止外部碎屑进入系统。由制冷剂冷却的电机必须用过滤器或滤网保护，以保护电机并延长其使用寿命。

## SmartView彩色图象显示控制中心

独立的微处理器控制中心对冷水机组进行控制，为机组提供运行控制和对传感器、执行器、继电器及开关的监测。

控制中心有一块彩色液晶显示屏(LCD)，周围是轻触式按键。显示屏用图片表现了冷水机组及主要部件的情况，并详尽地给出了所有运行信息和系统参数。中英文两种语言显示供选；数据有公制和英制两种选择。智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出水温度下运行，当水温低时机组不会出现干扰跳闸。复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温，以免结冰。必要时可提供热气旁通作为供选(T4压缩机的机组为标准)。控制中心显示倒数计时器信息，这样操作员就知道功能将何时开始和结束。每个可编程点都有一个弹出窗口，给出了容许调节范围，使操作员不能在设计极限之外对冷水机组编程。

## 规范和标准

### 中国制造机组符合：

ARI550/590标准 — 美国空调制冷学会离心式和螺杆式冷水机组标准  
JB8654-容积式和离心式冷水(热泵)机组安全要求  
GB 压力容器规范 — 压力容器安全技术监察规程  
注：用户机房的通风面积应符合GB9237标准规定。

## 减振装置

机组配有4块厚为25.4mm的氯丁橡胶减振垫，现场安装在钢垫片支座下面，适用于地板安装。

## 蒸发器工厂保温

工厂将19mm厚的软质闭孔塑料贴在蒸发器壳体、端板、吸气接管和辅助管道(必要时)处，作为防结露保温。水室和水管接头不属于厂方保温范围。19mm厚保温层一般在相对湿度75%，干球温度10-32℃环境条件下可防止表面结露。在相对湿度高达90%，干球温度10-32℃境条件下可选用38mm厚保温层以防结霜。

## 水流开关

闸板式水流开关适用于工作压力为1.03MPa表压的冷冻水和冷却水管路，电源115伏-单相-50Hz。

## 油漆

机组外表面刷加勒比海蓝色、醇酸乙炔树脂磁漆，防腐耐用。

## 发货

控制中心和机组上的控制器都有保护罩。水管接头上均配塑料盖或钢制闷板。

## 冷水机组控制中心可提供：

### ● 系统运行信息

- 系统状态行和详细说明行用不同的颜色来显示信息，以便指明其严重程度：  
红色 — 紧急停机、黄色 — 警告、  
绿色 — 正常运行。

- 显示屏和状态条会显示出紧急/正常停机信息，它包括系统状态、系统详情、日期、时间、停机原因和所需的重启方式。

- 安全访问密码可以防止未经授权改变设定值，允许就地或远程控制冷水机组，并允许手动操作滑阀。安全访问是通过用户身份(ID)和相应的密码来识别的，它被定义成3类不同的用户访问级别：观察、操作员和检修。

- 根据系统设定的10个参数，获得其趋势曲线，无需外部监测系统。用户可以在每秒记录一次到每小时记录一次的范围对曲线图进行定义。

- 控制中心通过压缩机电机启动器中的变压器来断路，以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。

- 靠通用键盘对设定值进行数字编程

### ● 状态信息

- 提供几个接线条用于所需的现场连锁接线。

- 运行程序保存在永久性存储器(EPROM)中，避免了因交流电源断电/电池用完而要对冷水机组重新编程。程序设定值保存在RTC存储器中，其备用锂电池至少有11年的寿命。

- 可通过SD卡直接下载机组信息输出系统的所有运行数据、停机/循环信息和前50次正常或紧急停机的记录。数据打印时间间隔可编程，它可以事先在1分钟到1天的范围内编程。

- 具有与楼宇自动化系统相连的能力：

- a. 遥控启停冷水机组
- b. 远程调节冷水机组的出水温度
- c. 远程调节电流极限设定值
- d. 遥控模式准备启动
- e. 紧急停机触点
- f. 正常停机触点
- g. 运行触点

# 供选件、选型表

## 弹簧减振器

机组楼面安装，建议用弹簧减振器来代替标准的橡胶减振垫。四个水平度可调节的弹簧减振器，配有防滑垫，便于安装在管端板下面。弹簧减振的设计压缩量为25.4mm。

## 船用式水室

船用式水室使得清洗热交换器铜管极为方便，不需拆掉水管。螺栓连接的端盖方便了检修。水管采用沟槽式连接方式，或法兰连接。冷凝器和蒸发器都可以采用船用式水室。

## 水室铰链

将水室和筒体通过铰链相连，可在不需要任何水室吊装工具的情况下进行水室的开关，大大方便了铜管清洗和维修，为用户节省现场维护费用

## 拆卸分件装运

如果运输通道不允许吊运整台冷水机组，可以将冷水机组拆成几大件(蒸发器、冷凝器、驱动装置等)后，到机房再进行组装。

## 制冷剂储存/回收系统

制冷剂储存/回收系统是个独立的机组，包括：制冷剂压缩机(带有油分离器)、储液器、水冷式冷凝器、干燥过滤器、必要的阀和软管，用于排出、更换和提纯制冷剂。所有的控制和安全装置在系统中都是固定不变的。如果机组配有隔离阀，一般不需要该系统。

## 制冷剂隔离阀

冷凝器的进出口管路上配备制冷剂隔离阀。检修机组时，冷凝器可用作贮液器，贮存系统中的制冷剂。如有必要，也可采用此阀排出系统内的制冷剂。

## 固态电子启动器

固态启动器是降压启动器，在电机启动时维持和控制其电流恒定。它很紧凑，安装在机组上。启动器和冷水机组之间的电源线和控制线均由工厂接好。可用于200-600伏电压，启动器的箱体是NEMA-1，铰接式箱门可以上锁。提供电源接线用接线板。

标准性能包括从彩色图象显示控制中心读出下列信息：

### 显示

- A、B、C 三相电压
- A、B、C 三相电流
- 输入功率(kW)
- 千瓦时
- 启动器型号
- 电机动行(LED)
- 电机电流占满负荷电流的百分比(%)
- 电流极限设定值
- 降温需求的剩余时间

### 可编程

- 就地设定电机电流极限
- 降温需求阶段的电流限制
- 降温需求时间


其它性能包括：线电压过低保护；115V控制变压器；三相过载传感器；反相及缺相保护；高温安全保护；电机电流不平衡和欠电压安全保护；SCR 断开和闭合保护；瞬间断电保护。固态启动器由闭合水回路来冷却，该回路包括一个水-水换热器和一台1/25HP的循环泵。所有的连接水管均由工厂接好，额定工作压力为1034kPa 表压。供选：安装在机组上的断路器具有接地故障保护。还可提供一个装在启动器上的无熔丝断路开关。以上两种选项均与门联锁。

## 中央制冷集成控制系统产品

中央制冷集成控制系统产品 (PAS-C),采用标准的产品配置适用于冷冻泵、冷却泵及冷却塔控制系统解决方案。PAS-C提供并联或串联式一次泵组的冷站设计。

适用于带N2微网通讯网关控制面板的冷水机组。PAS-C中央制冷集成控制系统采用了Johnson Controls先进的Metasys系统。

基于微软公司的WEB浏览器主网上，同时多人进行控制及监控。



## YR冷水机组各大部件的不同组合法

制冷量		压缩机型号	蒸发器	冷凝器
TR	kW			
150-215	527-756	T0	TA,TB,TC,TD, VB,VC,VD	TA,TB,TC,TD,VB,VC,VD
180-255	633-897	T1	TA,TB,TC,TD,VB,VC,VD, WA,WB,WC,WD	TA,TB,TC,TD,VB,VC,VD, WA,WB,WC,WD
230-310	809-1090	R2	VB,VC,VD,WA,WB,WC,WD, XB,XC,XD	VB,VC,VD,WA,WB,WC,WD, XB,XC,XD
260-365	914-1283	R3	WA,WB,WC,WD,XB,XC,XD	WA,WB,WC,WD,XB,XC,XD
380-450	1336-1551	T4	WA,WB,WC,WD,XB,XC,XD	WA,WB,WC,WD,XB,XC,XD


注：本表仅供参考，由于技术不断发展，可能会有新的部件和组合。

## YR水冷螺杆式冷水机组部分选型实例 制冷剂：HFC-134a

型号	制冷量		输入功率	满负荷耗电指标	NPLV	满载电流	启动电流	蒸发器			冷凝器			机组外形尺寸			运输重量	运行重量	估计制冷剂充注量
								水流量	水压降	接管尺寸	水流量	水压降	接管尺寸	长	宽	高			
	TR	kW	kW	kW/TR	kW/TR	A	A	l/s	kPa	mm	l/s	kPa	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
YRTBTAT0550C	198	696	131	0.662	0.453	226	487	33.2	66.6	150	39.7	55.7	150	3624	1549	2270	6189	6296	295
YRWBWDT1550C	227	799	139	0.612	0.506	239	487	38.2	35.4	200	45.1	16.2	200	4269	1676	2327	7947	8431	470
YRTDTBT1550C	240	843	164	0.684	0.508	279	487	40.2	48.8	150	48.3	63.4	150	3624	1549	2270	6403	6565	272
YRVCVBR2550C	250	879	159	0.636	0.523	269	679	42.0	98.1	150	49.8	89.4	150	4842	1550	2270	7789	8104	397
YRXCXDR2550C	274	962	162	0.592	0.490	274	679	46.0	48.2	200	54.0	28.5	200	5488	1735	2639	9722	10413	658
YRVDVCR2550C	298	1047	189	0.635	0.481	318	679	50.0	96.4	150	59.3	102.7	150	4842	1550	2270	7906	8179	379
YRWBWCR3550C	300	1055	190	0.633	0.508	319	679	50.4	57.7	200	59.8	37.6	200	4269	1735	2639	9146	9568	470
YRXDXDR3550C	321	1127	192	0.599	0.474	323	679	53.8	47.0	200	63.4	37.8	200	5488	1735	2639	10284	11030	612
YRWAWAR3550C	344	1210	224	0.651	0.490	376	679	57.7	89.0	200	68.8	86.3	200	4269	1735	2639	8904	9229	470
YRWDWCR3550C	353	1241	219	0.620	0.468	368	679	59.2	42.9	200	70.1	49.7	200	4269	1735	2639	9333	9828	450
YRXDXCR3550C	361	1270	217	0.601	0.451	364	679	60.6	57.9	200	71.4	66.1	200	5488	1735	2639	10131	10793	612
YRWAWAT4550C	400	1406	282	0.705	0.515	478	894	67.2	116.2	200	80.6	113.9	200	4297	1735	2639	9669	10176	470
YRWCWCT4550C	427	1503	287	0.671	0.488	487	894	71.8	81.1	200	86.0	71.4	200	4295	1735	2639	9994	10629	461
YRXDXDT4550C	442	1554	282	0.638	0.467	478	894	74.3	82.9	200	89.1	69.0	200	5488	1735	2639	11437	12303	612

1. 上述选型表参数根据冷冻水进/出水温度12/7℃，冷却水进/出水温度32/37℃，换热器都为2流程，启动方式为星三角。
2. 表中长度尺寸是按换热器二流程且进出水接口位于同一侧情况下的尺寸。具体选型的尺寸请咨询江森自控当地办事处。
3. 上述选型仅供参考，根据各换热器的组合，同一制冷量机组可有許多不同型号。
4. 具体项目的电脑选型，请与本公司联系。

# 机组尺寸



## TO-T4压缩机-蒸发器、冷凝器尺寸


尺寸 mm	T0,T1		T1	R2	R2,R3		T4	
	壳体代号 (蒸发器-冷凝器)							
	T-T	V-V	W-W	V-V	W-W	X-X	W-W	X-X
A	3048	4267	3658	4267	3658	4877	3658	4877
B	2270	2270	2327	2270	2639	2639	2639	2639
C	1549	1550	1676	1550	1735	1735	1735	1735
D	762	762	787	762	787	787	787	787
E	787	787	889	787	889	889	889	889
F	381	381	394	381	394	394	394	394
G	394	394	445	394	445	445	445	445
L	70	679	70	226	70	679	70	679
M	381	991	432	534	432	1042	432	1042

## 水室尺寸

尺寸 mm	水室尺寸											
	蒸发器T&V			冷凝器T&V			蒸发器W&X			冷凝器W&X		
	单流程	双流程	三流程									
H	378	343	343	-	-	-	423	371	365	-	-	-
J	-	-	-	343	360	357	-	-	-	365	362	364
K	-	215	-	-	190	-	-	240	-	-	215	-

# 水管接口位置

## 蒸发器水管接口




管口布置		
流程表数	蒸发器	
	进水	出水
1	A	H
	H	A

管口布置		
流程表数	蒸发器	
	进水	出水
2	C	B
	K	J

管口布置		
流程表数	蒸发器	
	进水	出水
3	G	N
	P	F

蒸发器型号	管接口尺寸			蒸发器管接口位置							
	流数			单流程		双流程		三流程			
	1	2	3	CC <sup>2</sup>	GG	BB <sup>2</sup>	DD <sup>2</sup>	GG	BB <sup>2</sup>	DD <sup>2</sup>	GG
T,V	200	150	100	579	394	376	782	394	376	782	394
W,X	250	200	150	630	445	408	852	445	408	852	445

## 冷凝器水管接口



管口布置		
流程表数	冷凝器	
	进水	出水
1	P	Q
	Q	P


管口布置		
流程表数	冷凝器	
	进水	出水
2	R	S
	T	V

管口布置		
流程表数	冷凝器	
	进水	出水
3	V	Y
	X	W

冷凝器型号	管接口尺寸			冷凝器管接口位置							
	流数			单流程		双流程		三流程			
	1	2	3	CC <sup>2</sup>	GG	BB <sup>2</sup>	DD <sup>2</sup>	GG	BB <sup>2</sup>	DD	GG
T,V	250	150	150	731	381	566	896	381	566	896	381
W,X	300	200	150	782	394	591	973	394	585	979	394


- 注: 1. 水管可以有焊接、法兰连接或Victaulic卡箱连接三种方法供选。工厂安装的150等级水管法兰接管也可供选。工厂不提供配对法兰、螺母、螺栓和垫圈。  
 2. 如图给隔振器加25.4mm。  
 3. 对于所有壳管规格, 可以有单、双或三行程的水管布置, 其接管排列都以成对的形式出现。任何一对蒸发器接管可与任一冷凝器接管配合。  
 4. 水管连接时应考虑水室的拆卸和水管的检修清洗。

# 380V低压星—三角启动柜



规格 (FLA)	0~495A	496~741A	742~1150A	1151~1350A
A(高)	1700	2000	2100	2200
B(宽)	800	900	1100	1200
C(厚)	450	550	550	550
D	265	300	350	250
E	240	250	250	250
F	335	435	435	435
G	500	600	800	900
H	380	440	440	490
I	92	92	142	142
J	235	325	325	325
K	636	726	926	926
L	480	480	480	530
M	82	82	82	82

# 现场接线图（星—三角启动器） YR



注：江森自控无锡工厂提供的星—三角启动器中，空气开关为标准配置，本图仅供参考。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

## 江森自控 是创造智能环境的全球领导者， 将创造力融入人们的生活、工作和出行中。

江森自控建筑设施效益业务为人们提供安全、舒适、节能和可持续发展的设施，创造智能化环境。

我们为建筑物及工业厂房提供一站式的整合系统和服务，包括暖通空调、自控产品、照明、消防、安防产品及无线基础设施，满足各种环境设施的不同要求，最大程度为客户创造便利。

我们采用全面的生命周期管理方法，有效管理建筑物内部运营及其技术，涵盖了规划与设计，安装与整合，优化与维护，以及房地产和设施管理服务整合等各个环节，环环相扣，照顾周全。

在江森自控，可持续发展已经融入企业文化中，您可以看到我们将其定义为“三重底线”- 经济繁荣、环境卫士和社会责任。这是我们的事业，我们通过提供产品和服务、经营和社区参与来倡导高效地利用资源，以造福于全人类和全世界。

江森自控与美国能源协会共同发起能源效益论坛，并加盟引领科技和能源效益的美国克林顿气候行动计划，共同帮助全球最大和发展最快的40座城市降低温室气体排放，包括北京、上海和香港。凭借我们在“能源与环境设计先锋 (LEED)” 评级与认证领域无可比拟的专业优势，我们正不断为各类亚洲绿色建筑项目提供支持。

我们在亚洲15个国家和地区开设150多个销售和服务代表机构，拥有10,000名行业专家。在中国，江森自控的销售与服务网络以上海、北京、广州、杭州、南京和济南为中心，设立超过40个办事处和服务网点，超过5,000名技术专家，服务整个中国市场。在无锡和广州分别设有工厂，再加上位于无锡亚洲技术研发中心、位于上海的学习和发展中心、亚太零件产品中心和冷冻项目工程中心，以及北京的优秀工程技术中心和香港的工程技术中心，都能有效保障江森自控向客户提供极具竞争力的先进产品和技术以及一流的服务人才。

江森自控的良好声誉和综合实力，赢得了众多中国客户和专家的认同。在被列入中国财政部和发改委联合公布的政府强制采购节能产品清单后，约克品牌的空调荣获“2008年度政府采购空调首选品牌”和“2008年度政府采购空调最佳环保品牌”的称号，同时被评为“2008年空调制冷行业十大国外品牌”。另外江森自控还获得“2008年度中国市场十大楼宇自控产品品牌”“系统集成类 2008中国安防十大品牌”“2008年度中国市场十大楼宇自控产品品牌”的多项殊荣。

多项世界知名建筑物均青睐于江森自控的楼宇解决方案，包括中国按照LEED绿色标准认证建筑的北京世纪财富中心和位于北京的诺基亚中国总部绿色园区，还有中国内地第一高楼的上海环球金融中心，以及拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008北京奥运会的五大标志性项目—国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场3号航站楼、以及中央电视台新台址，也都不约而同地选择了江森自控。

### 香港

电话: (00852) 2590 0012  
传真: (00852) 2516 5648

### 南京

电话: (025) 8479 9857  
传真: (025) 8479 9624

### 广州

电话: (020) 8363 5222  
传真: (020) 8363 5828

### 杭州

电话: (0571) 8779 7796  
传真: (0571) 8779 7048

### 北京

电话: (010) 5928 1888  
传真: (010) 5928 1818

### 上海

电话: (021) 6276 6509  
传真: (021) 6277 3543

### 济南

电话: (0531) 8318 5555  
传真: (0531) 8318 5500

### 冷冻项目中心

电话: (021) 6276 6509  
传真: (021) 6299 3086

**亚洲工厂:** 中国广州/无锡 • 印度浦那

**亚洲技术研发中心:** 中国无锡

**亚洲优秀工程技术中心(CoEE):** 中国北京 • 印度孟买/浦那

**亚洲工程技术中心(CET):** 中国香港

**亚太零件产品中心:** 中国上海

